

**Garant**
**Cono de sujeción plano con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 63  
A = 160, Ø de sujeción D1: 14mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	304336 14
GTIN	4045197943354
Clase de artículo	31A

**Descripción**
**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.**

**GARANT:** Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).

**Con canales de refrigeración cerrables.**

**Aplicación:**

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

**Partes opcionales:**

Tubo de refrigerante n.º 309880. Llave de vaso n.º 309890.

**Nota:**

HSK 40 y 50, forma A y E suministrables ex fábrica.

**Descripción técnica**

Ø exterior D	44 mm
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	14 mm
Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	12
Longitud de voladizo medida A	160 mm
Adaptador	HSK-A 63 A = 160

Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-4
Norma asiento	DIN 69893
Forma	A
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con $\varnothing$ de sujeción D1 12 mm	309900 12
---	-----------