



Portaherramientas Densimet para fresas de enroscar, Ø d = 12 mm, Rosca M × Lges: M6X105



Datos de pedido

Número de pedido	301343 M6X105
GTIN	4045197944528
Clase de artículo	31A

Descripción

Ejecución:

- **Propiedad antivibratoria.**
- **Tolerancia de mango h6.**

Aplicación:

Especialmente adecuado para el uso en conos de contracción térmica.

Refrigeración interior: sí

Oscilación: amortiguado

Ø de la perforación D₁: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Longitud útil L₁: 60 mm

Descripción técnica

Ø de la perforación D ₁	6,5 mm
Longitud útil L ₁	60 mm
Ø D ₂	10 mm
Rosca M	M5
Adaptador	Ø d = 12 mm
Ø del mango d	12 mm
Refrigeración interior	sí
Oscilación	amortiguado

