

## Garant

### Cono de sujeción plano Forma AD con perforación para conducto de refrigeración, BT 30 corto, Ø de sujeción D1: 10mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	302593 10
GTIN	4045197944559
Clase de artículo	31A

#### Descripción

##### Ejecución:

Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha). Calidad de equilibrado G2,5 / 25 000 rpm. **Con canales de refrigeración cerrables.**

##### Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

##### Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760 – 308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

#### Descripción técnica

Tornillo de sujeción de recambio n.º 309900	10
Ø de sujeción D <sub>1</sub>	10 mm
Ø exterior D	35 mm
Longitud de voladizo medida A	50 mm
Adaptador	BT 30 corto
Norma	DIN 6359
Norma asiento	ISO 7388-2
Norma asiento	JIS B6339

Forma	AD
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 3 μm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Cono de sujeción plano

## Accesorios

Tornillo amarre de recambio Para plato con Ø de sujeción D1 10 mm	309900 10
---	-----------