

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
20/09mm**



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260725 20/09 |
| GTIN | 4045197945136 |
| Clase de artículo | 21T |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Longitud de sujeción L_2 | 19 mm |
| Desplazamiento central L_3 | 13 mm |
| Tamaño de placa | 9 mm |
| Longitud de voladizo L_1 | 60 mm |
| Plaquita de corte adecuada | SC.. 09T3.. |
| Ángulo de ajuste κ | 75 grados |
| Código ISO Soporte | A20Q SSKCR/L09 |
| Longitud total L | 180 mm |
| Ø perforación previa mínima $D_{min.}$ | 25 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 8 |
| Ø de mango D_s | 20 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Tipo de boca | izquierda |
| Profundidad de giro interior hasta | 3xD |
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |

Tipo de producto

Barra de mandrinar

AccesoriosPunta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500