

**Garant****Soporte de torneado de apriete eco, izquierda, Tamaño de mango / placa:  
16/09mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260021 16/09
GTIN	4045197945174
Clase de artículo	21U

**Descripción****Ejecución:**

Con alimentación interna de refrigerante para el filo. Gracias a la refrigeración mediante las boquillas de precisión se reduce la carga térmica de forma controlada y eficaz, ya que el chorro de refrigerante está orientado de forma óptima entre la viruta y la arista de corte. Para una mayor productividad, una vida útil más larga y una mayor seguridad en el proceso. Con refrigeración de superficies libres.

**Nota:**

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.º 317900 – 319886.

Refrigeración interior: sí

Código ISO Soporte: SCLCR/L 1616X09

Plaquita de corte adecuada: CC.. 09T3..

Anchura de función L<sub>4</sub>: 20 mm

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 27 mm

Longitud total L: 74 mm

Juego tornillo para plaquita reversible: 269028 28

**Descripción técnica**

Anchura de función L <sub>4</sub>	20 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 09T3..
Tamaño del mango	16 mm

Código ISO Soporte	SCLCR/L 1616X09
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	27 mm
Longitud total L	74 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 28
Tamaño de placa	9 mm
Serie	Eco
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	sí
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500