

Garant**Soporte de brochado de perfiles, VDI Ø d = 12 mm, Asiento de mango tipo: VDI30**

Datos de pedido

Número de pedido	293030 VDI30
GTIN	4045197946157
Clase de artículo	29K

Descripción

Idóneo para:

Máquinas CNC.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.º 293000) y llave de espigas (n.º 293006).

Nota:

- **Atención: utilizar siempre el Ø de empujador adecuado.**
- **Otras uniones de mango disponibles a petición.**

Descripción técnica

Ø D ₂	68 mm
Ø D ₁	58 mm
L	83 mm
Tipo de mango	VDI 30
Ø d	12 mm

Tamaño del asiento	VDI30
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Accesorios

Llave de espigas Para Ø de soporte 12 mm	293006 12
Llave de espigas Para Ø de soporte 5 mm	293006 5
Llave de espigas Para Ø de soporte 16 mm	293006 16
Llave de espigas Para Ø de soporte 8 mm	293006 8