

Garant**Soporte de brochado de perfiles, métrico $\varnothing d = 16 \text{ mm}$, \varnothing de mango DS: 32mm****Datos de pedido**

Número de pedido	293026 32
GTIN	4045197946102
Clase de artículo	29K

Descripción**Idóneo para:**

Máquinas CNC y convencionales.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.º 293000) y llave de espigas (n.º 293006).

Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.º 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

Nota:

- **Atención: utilizar siempre el \varnothing de empujador adecuado.**
- **Otras uniones de mango disponibles a petición.**

Descripción técnica

L	76 mm
Longitud del mango L_s	50 mm
Tipo de mango	Mango cilíndrico
\varnothing de mango D_s	32 mm

Ø D	58 mm
Ø d	16 mm
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Accesorios

Llave de espigas Para Ø de soporte 8 mm	293006 8
Llave de espigas Para Ø de soporte 12 mm	293006 12
Llave de espigas Para Ø de soporte 16 mm	293006 16
Llave de espigas Para Ø de soporte 5 mm	293006 5