

Garant**Soporte de brochado de perfiles, métrico $\varnothing d = 16 \text{ mm}$, \varnothing de mango DS: MK4mm**

Datos de pedido

Número de pedido	293026 MK4
GTIN	4045197946126
Clase de artículo	29K

Descripción

Idóneo para:

Máquinas CNC y convencionales.

Partes opcionales:

Ayuda de posicionamiento (n.º 293000) y llave de espigas (n.º 293006).

Se pueden pedir lengüetas de expulsión para vástagos de Cono Morse con el n.º 293008 en los tamaños MK2, MK3 y MK4.

Nota:

- **Atención: utilizar siempre el \varnothing de empujador adecuado.**
- **Otras uniones de mango disponibles a petición.**

Descripción técnica

Longitud del mango L_s	109 mm
L	76 mm
Tipo de mango	CM4
$\varnothing D$	58 mm

Ø d	16 mm
Tamaño del asiento	CM4
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Accesorios

Llave de espigas Para Ø de soporte 12 mm	293006 12
Llave de espigas Para Ø de soporte 8 mm	293006 8
Llave de espigas Para Ø de soporte 16 mm	293006 16
Llave de espigas Para Ø de soporte 5 mm	293006 5