

Garant

Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico Ø d = 8 mm, TiN, Hexágono: 2mm

**Datos de pedido**

Número de pedido	293040 2
GTIN	4045197946317
Clase de artículo	29L

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

Descripción técnica

Ancho de llave	2 mm
L	3,5 mm
Material de corte	HSS

Tolerancia	+ 0,05 hasta + 0,07 mm
perfil	Hexágono
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles