

Garant

Inserto para brochado de perfiles, hexágono interior, métrico Ø d = 12 mm, TiN, Hexágono: 10mm

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 293043 10 |
| GTIN | 4045197946546 |
| Clase de artículo | 29L |

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

Descripción técnica

| | |
|-------------------|-------|
| Ancho de llave | 10 mm |
| L | 20 mm |
| Material de corte | HSS |

| | |
|------------------|---|
| Tolerancia | + 0,15 hasta + 0,18 mm |
| perfil | Hexágono |
| L ₁ | 25 mm |
| Ø d | 12 mm |
| Recubrimiento | TiN |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |