

Garant

**Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico Ø d = 16 mm,
TiN, Cuadrado: 18mm**

**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 293056 18 |
| GTIN | 4045197947253 |
| Clase de artículo | 29L |

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

La producción de perfiles cuadrados > 9 mm solo se recomienda en materiales de fácil arranque de viruta (eliminación de material relativamente elevada).

Descripción técnica

| | |
|----------------|-------|
| L | 32 mm |
| Ancho de llave | 18 mm |

| | |
|-------------------|--|
| Material de corte | HSS |
| Tolerancia | + 0,18 hasta + 0,21 mm |
| perfil | Cuadrado |
| L ₁ | 40 mm |
| Ø d | 16 mm |
| Recubrimiento | TiN |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |