

**Garant**

**Inserto para brochado de perfiles, cuadrado interior, métrico Ø d = 12 mm, TiN, Cuadrado: 6mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 293053 6      |
| GTIN              | 4045197947017 |
| Clase de artículo | 29L           |

**Descripción****Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

**Aplicación:**

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

**Idóneo para:**

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

**Nota:**

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

La producción de perfiles cuadrados > 9 mm solo se recomienda en materiales de fácil arranque de viruta (eliminación de material relativamente elevada).

**Descripción técnica**

|                |         |
|----------------|---------|
| Ancho de llave | 6 mm    |
| L              | 10,5 mm |

|                   |  |
|-------------------|--|
| Material de corte | HSS  |
| Tolerancia        | + 0,13 hasta + 0,16 mm                         |
| perfil            | Cuadrado                                       |
| L <sub>1</sub>    | 25 mm  |
| Ø d               | 12 mm  |
| Recubrimiento     | TiN  |
| Tipo de producto  | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |