

Garant**Inserto para brochado de perfiles, Torx® interior Ø d = 12 mm, TiN, Perfil Torx®: TX50mm**

Datos de pedido

Número de pedido	293063 TX50
GTIN	4045197947536
Clase de artículo	29L

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:Para la fabricación de perfiles **en una operación.****Idóneo para:**

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

Descripción técnica

L	6 mm
Torx® oscilación diámetro exterior	9 mm
Ø del taladro previo	6,6 mm

Material de corte	HSS
Perfil Torx®	TX50
Tolerancia	- 0,01 hasta + 0,01 mm
perfil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles