

Garant**Inserto para brochado de perfiles, Torx® interior Ø d = 12 mm, TiN, Perfil Torx®: TX15mm****Datos de pedido**

Número de pedido	293063 TX15
GTIN	4045197947468
Clase de artículo	29L

Descripción**Ejecución:**

Con recubrimiento TiN.

Aplicación:

Para la fabricación de perfiles **en una operación.**

Idóneo para:

Soporte de brochado de perfiles n.º 293020 – 293079.

Nota:

- **Tamaños y perfiles especiales a petición.**
- **Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.**

Descripción técnica

L	3 mm
Ø del taladro previo	2,5 mm
Torx® oscilación diámetro exterior	3,37 mm

Material de corte	HSS
Perfil Torx®	TX15
Tolerancia	- 0,005 hasta + 0,01 mm
perfil	Torx®
L ₁	25 mm
Ø d	12 mm
Recubrimiento	TiN
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles