

HALDER**Mordaza de sujeción de cuña simple estriado, Rosca M: M8****Datos de pedido**

Número de pedido	370021 M8
GTIN	4030618237655
Clase de artículo	37K

Descripción**Aplicación:**

Enroscando el tornillo de amarre se mueven hacia fuera las dos mordazas de sujeción y presionan las piezas de trabajo contra un tope fijo.

Material:

Cuerpo de base de acero de herramientas, templado, pulido. Mordazas de sujeción de acero de herramientas, templado, pavonado y rectificado.

Nota:

Montaje en perforación roscada o con tuerca para ranuras en T. Posibilidad de sujeción múltiple horizontal o vertical.

Descripción técnica

B ₁	29 mm
Rosca M	M8
Par de apriete máximo	43 Nm
Longitud	27 - 31 mm
Fuerza de sujeción	20 kN

Altura H	17,5 mm
Tipo de producto	Tensor de cuña