

Garant**TNMG 160404 Wiper, Clase: HB7020****Datos de pedido**

Número de pedido	251433 HB7020
GTIN	4045197948601
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Rompevirutas	WSS
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 400 m/min
Clase	HB7020
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Número de cambios/cortes	6

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado