

Garant**Perno de sujeción de posicionamiento, Ød1×longitud l1: 20X30mm****Datos de pedido**

Número de pedido	370105 20X30
GTIN	4045197949417
Clase de artículo	31E

Descripción**Ventaja:**

- **Gracias a la precarga del resorte no se sobrecarga el mecanismo interno, por lo que se produce poco desgaste.**
- **Amortigua las vibraciones.**
- **Con autoagarre, no se suelta de forma imprevista en caso de vibraciones.**
- **Precisión de repetición elevada de $\pm 0,03$ mm.**
- **Altura de construcción plana.**
- **Manejo fácil.**

Aplicación:

Para la sujeción rápida, la fijación, el ajuste, el cambio y el aseguramiento de piezas de trabajo, placas, dispositivos, etc.

Material:

Acero bonificado, pavonado

Descripción técnica

Anchura de llave l_2	6 mm
Longitud l_2	13,6 mm

Anchura de llave l_1	38 mm
Longitud l_3	10 mm
Fuerza de retención	6 kN
para placas de sujeción $\pm 0,05$	25 mm
Tipo de producto	Tirantes