

Garant**Pie de rey digital IP67 con salida de datos, Capacidad de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	412690 300
GTIN	4045197949707
Clase de artículo	41A

Descripción**Ejecución:**

Pie de rey digital IP67 con salida de datos. **Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5 mm de altura.** Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 20 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen.

Carcasa de 2 componentes con **superficie de Haptoprene agradable al tacto.** El pie de rey es estanco al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo, también con cable de datos. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina. Con Preset (ajuste previo de medición). sin varilla de profundidad

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Partes opcionales:

Adaptador n.º 498948; interfaz de teclado n.º 498963.

Pieza de repuesto:

Tapa de salida de datos n.º 412237 tam. D, portapilas n.º 412237 tam. B.

Descripción técnica

Norma	ISO 13385
Capacidad de medición	0 - 300 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032

Lectura	0,01 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Longitud del pico	64 mm
Lectura	0,0005 pul
Cantidad de pilas contenidas	1
Calibración	A1
Clase de protección IP	IP 67
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Interfaz RS232C
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300

Accesorios

Interfaz de tecladoUSB Tipo G2	498963 G2
Tornillo para soporte de varilla de profundidad	412236
Cubierta para pie de rey Tipo B	412237 B
Cubierta para pie de rey Tipo D	412237 D
Tipo SPRING	412240 SPRING