

Garant**Prolongación de macho para roscar con dispositivo de sujeción rápida, Tipo: 4****Datos de pedido**

Número de pedido	338460 4
GTIN	4045197953117
Clase de artículo	31M

Descripción**Ejecución:**

- **Modelo largo.**
- **La transmisión del par tiene lugar a través del cuadrado.**
- **El extremo delantero de la prolongación está equipado con un dispositivo de cambio rápido.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se pueda alojar también en insertos de cambio rápido para machos para roscar o pinzas portapiezas ER con cuadrado para machos para roscar.**

Ventaja:

- **Cambio rápido y con exactitud de repetición de los machos para roscar mediante acoplamiento de cambio rápido.**
- **Admite prácticamente cualquier combinación de las prolongaciones gracias a los diámetros idénticos de D_3 y del cuadrado de arrastre K_2 .**

Aplicación:

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en piezas fundidas.

Idóneo para:

Asiento en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER con cuadrado para machos de roscar.

Descripción técnica

Para \varnothing de rosca nominal d_1 , DIN 374/376	M8
Prolongación L_3	145 mm
Prolongación K_2	9 mm
Para \varnothing de mango roscado d_2	6 mm
Prolongación $\varnothing D_4$	14 mm
Para \varnothing de rosca nominal d_1 , DIN 371	M4,5 – M6
Prolongación L_2	45 mm
Prolongación $\varnothing D_3$	12 mm
Tipo de producto	Anillo patrón