

**Garant****Prolongación de macho para roscar con dispositivo de sujeción rápida, Tipo: 9****Datos de pedido**

Número de pedido	338460 9
GTIN	4045197953162
Clase de artículo	31M

**Descripción****Ejecución:**

- **Modelo largo.**
- **La transmisión del par tiene lugar a través del cuadrado.**
- **El extremo delantero de la prolongación está equipado con un dispositivo de cambio rápido.**
- **El extremo posterior de la prolongación corresponde a DIN, de forma que la prolongación se pueda alojar también en insertos de cambio rápido para machos para roscar o pinzas portapiezas ER con cuadrado para machos para roscar.**

**Ventaja:**

- **Cambio rápido y con exactitud de repetición de los machos para roscar mediante acoplamiento de cambio rápido.**
- **Admite prácticamente cualquier combinación de las prolongaciones gracias a los diámetros idénticos de  $D_3$  y del cuadrado de arrastre  $K_2$ .**

**Aplicación:**

Para tallar roscas en puntos inaccesibles, p. ej., en escotaduras profundas, rebajos, cantos de interferencia en dispositivos, roscas interiores situadas a profundidades extremas o directamente en piezas fundidas.

**Idóneo para:**

Asiento en insertos de cambio rápido de macho para roscar o pinzas portapiezas ER con cuadrado para machos de roscar.

## Descripción técnica

Prolongación $K_2$	9 mm
Para $\varnothing$ de mango roscado $d_2$	11 mm
Prolongación $\varnothing D_4$	20 mm
Para $\varnothing$ de rosca nominal $d_1$ DIN 374/376	M14
Prolongación $L_3$	145 mm
Prolongación $\varnothing D_3$	12 mm
Prolongación $L_2$	45 mm
Tipo de producto	Anillo patrón