



Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, Ø DC h8: 8 mm



Datos de pedido

Número de pedido	113005 8
GTIN	4045197952493
Clase de artículo	12B

Descripción

Ejecución:

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 1897

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 : 25 mm

Longitud de la ranura de viruta L_c : 37 mm

Longitud total L: 79 mm

Ø de mango D_s : 8 mm

Avance f en acero < 750 N/mm²: 0,1 mm/rev,

Descripción técnica

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	25 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Longitud de la ranura de viruta L_c	37 mm
Ø nominal D_c	8 mm
Longitud total L	79 mm
Norma	DIN 1897
Número de filos Z	2

Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,1 mm/rev,
Ø de mango D _s	8 mm
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

Accesorios

Juego de brocas cortas Clever Drill HSS HOLEX n.º 113005, tipo N con caja Tipo 1-10

113510 1-10