

**Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, Ø DC h8: 3,6 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	113005 3,6
GTIN	4045197952059
Clase de artículo	12B

Descripción**Ejecución:**

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificados. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 1897

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 : 14,6 mm

Longitud de la ranura de viruta L_c : 20 mm

Longitud total L: 52 mm

Ø de mango D_s : 3,6 mm

Avance f en acero < 750 N/mm²: 0,05 mm/rev,

Descripción técnica

Número de filos Z	2
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	14,6 mm
Longitud total L	52 mm
Longitud de la ranura de viruta L_c	20 mm
Ø nominal D_c	3,6 mm
Tolerancia Ø nominal	h8
Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,05 mm/rev,

Norma	DIN 1897
Ø de mango D _s	3,6 mm
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral