



## Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, Ø DC h8: 16,5 mm



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 113005 16,5   |
| GTIN              | 4045197952851 |
| Clase de artículo | 12B           |

### Descripción

#### Ejecución:

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 1897

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada  $L_2$ : 35,25 mm

Longitud de la ranura de viruta  $L_c$ : 60 mm

Longitud total L: 119 mm

Ø de mango  $D_s$ : 16,5 mm

Avance f en acero < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/rev,

### Descripción técnica

|   |             |
|---|-------------|
| Longitud total L                          | 119 mm      |
| Longitud de la ranura de viruta $L_c$     | 60 mm       |
| Tolerancia Ø nominal                      | h8          |
| Ø de mango $D_s$                          | 16,5 mm     |
| Número de filos Z                         | 2           |
| Avance f en acero < 750 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/rev, |
| Norma                                     | DIN 1897    |

|  |                   |
|--|-------------------|
| Ø nominal D <sub>c</sub>                                     | 16,5 mm           |
| Profundidad de perforación máxima recomendada L <sub>2</sub> | 35,25 mm          |
| Ángulo de punta  | 130 grados        |
| Serie  | HOLEX CleverDrill |
| Recubrimiento  | Sin revestimiento |
| Material de corte  | HSS               |
| Tipo   | N                 |
| Mango  | Mango cilíndrico  |
| Refrigeración interior                                       | no                |
| anillo de color  | sin               |
| Tipo de producto   | Broca espiral     |