



Broca espiral HSS HOLEX CleverDrill, Sin revestimiento, Ø DC h8: 9,4 mm



Datos de pedido

Número de pedido	113005 9,4
GTIN	4045197952639
Clase de artículo	12B

Descripción

Ejecución:

Broca estable para todas las aplicaciones estándar. Inicio de taladrado mejorado por rectificado en cruz. Espesor de alma y aumento del alma normales. Perfiles rectificadas. Superficie: Ranura en espiral revenida en color bronce.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Refrigeración interior: no

Norma: DIN 1897

Tolerancia Ø nominal: h8

Ángulo de punta: 130 grados

Número de filos Z: 2

Profundidad de perforación máxima recomendada L_2 : 25,9 mm

Longitud de la ranura de viruta L_c : 40 mm

Longitud total L: 84 mm

Ø de mango D_s : 9,4 mm

Avance f en acero < 750 N/mm²: 0,1 mm/rev,

Descripción técnica

Número de filos Z	2
Longitud total L	84 mm
Norma	DIN 1897
Profundidad de perforación máxima recomendada L_2	25,9 mm
Longitud de la ranura de viruta L_c	40 mm

Tolerancia Ø nominal	h8
Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,1 mm/rev,
Ø de mango D _s	9,4 mm
Ø nominal D _c	9,4 mm
Ángulo de punta	130 grados
Serie	HOLEX CleverDrill
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS
Tipo	N
Mango	Mango cilíndrico
Refrigeración interior	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral