



Sargento de tornillo de fundición maleable, Abertura de sujeción: 120mm



Datos de pedido

Número de pedido	860000 120
GTIN	4008158008448
Clase de artículo	83J

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapecoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.

Brazo de sujeción móvil **con seguro contra deslizamiento**, que impide el aflojamiento imprevisto del sargento de tornillo una vez apretado. Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160. Con cubierta protectora de plástico en la superficie de presión.

Fuerza de sujeción de hasta 6000 N.

Norma:

DIN 5117

Pieza de repuesto:

Cubierta protectora n.º 860115.

Descripción técnica

Sección transversal de la guía de deslizamiento	20x5 mm
---	---------

Abertura de sujeción	120 mm
Alcance del brazo	60 mm
Tipo de producto	Sargento

Accesorios

Surtido de caperuzas de presión 8 piezas Ø placa de presión 23 mm	860115 23
Par de piezas sujeción superpuestas Vario	862950