

Garant

Soporte de torneado de apriete, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 16/12mm



Datos de pedido

Número de pedido	251113 16/12
GTIN	4045197954459
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Palanca articulada	259015 2
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Calzo	259031 20
Juego de espigas elásticas	259047 2
Longitud total L	100 mm
Anchura de función L ₄	20 mm
Plaquita de corte adecuada	SN.. 1204..
Código ISO Soporte	PSSNR/L 1616H12
Tamaño de placa	12 mm
Tamaño del mango	16 mm
Juego de resortes	259044 2
Tornillo de palanca articulada	259018 2
Norma	DIN ISO 5610
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no

Ángulo de ajuste κ	45 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgadas E 6,3 Hexágono 3 mm	674242 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500