Mitutoyo

Pie de rey digital con sistema AOS y cambio mm / pulgadas, Capacidad de medición: 150mm



Datos de pedido

Número de pedido	412639 150
GTIN	4946368667751
Clase de artículo	44A

Descripción

Ejecución:

- · Escala absoluta, sin necesidad de puesta a cero, que proporciona una medición rápida y fiable.
- Consumo energético reducido (20000 horas en funcionamiento continuo), piloto de control de batería.

El resultado de medición se visualiza por medio de cifras fácilmente legibles (altura de 9 mm). El sistema de medición electromagnético **AOS (Advanced Onsite Sensor)** ofrece una mayor protección contra el agua y el polvo.

Con cambio mm / pulgadas.

Con rodillo de accionamiento.

Suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Tapa del compartimento para pilas n.º 412239 tam. B.

Descripción técnica

N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 357
Varilla de profundidad	angular 3,7×1,4
Rodillo de accionamiento	sí
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Duración de funcionamiento	20000 h

Norma	ISO 13385
Capacidad de medición	0 - 150 mm
Varilla de profundidad existente	SÍ
Lectura	0,01 mm
Longitud del pico	40 mm
Lectura	0,0005 pul
Cantidad de pilas contenidas	1
Altura de las cifras pantalla LCD	9 mm
Calibración	A 1
Suministro de energía	con pilas
Desviación de medición E MPE	± 0,02 mm
Método de medición del aparato de medición	Método inductivo electromagnético
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Embalaje	Caja estable
Tipo de producto	Pie de rey universal

Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

Accesorios

Soporte de varilla de profundidad, metal con 2 tornillos	412120
Pila redonda / pila especial Tipo de pila 357	081560 357
Batteriefachdeckel Tipo B	412239 B