

Garant

**Soporte de torneado de apriete con ángulo de inclinación fijo 1,5°, izquierda,
Tamaño de vástago / plaquita L: 20/11 mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	271996 20/11
GTIN	4045197954787
Clase de artículo	21W

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	30 mm
Tamaño del mango	20 mm
Tornillo de amarre para plaquita de roscar	279810 4
Longitud total L	130 mm
Anchura de función L ₄	20 mm
Ángulo de inclinación	1,5 grados
Tamaño de placa	11 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
	659957 500

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 500 cNm
