

**Garant****Destornillador acodado de 6 caras con bola de bloqueo cromado, Hexágono: 2,5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	627128 2,5
GTIN	4045197954916
Clase de artículo	61C

**Descripción****Ejecución:**

**La bola de bloqueo de resorte** de acero de alta calidad mantiene fijos los tornillos en todas las posiciones, incluso los tornillos inclinados. Esta función de bloqueo hace del destornillador una herramienta ideal, sobre todo cuando los tornillos deben introducirse o atornillarse en horizontal, oblicuos hacia arriba o hacia abajo o incluso en agujeros ciegos.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, completamente templado (tenaz), superficie cromada.

**Descripción técnica**

Superficie	cromado
Hexágono	2,5 mm
Longitud de los lados	112×18 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Perfil de salida	Destornillador de 6 caras
Función de soporte	Bola de bloqueo con muelle a partir de tam. 3
Cabeza esférica en el brazo largo	sí
Modelo largo	sí
Tipo de producto	Destornilladores

