

SWISS TOOLS

Mango de barras de mandrinar cilíndrico, Ø D – medida A: 40-283mm**Datos de pedido**

Número de pedido	320410 40-283
GTIN	2050001945198
Clase de artículo	36D

Descripción**Ejecución:**

- Para un torneado eficiente.
- Para el mecanizado con giro a izquierda y derecha.

Aplicación:

Para alojar cabezales de corte intercambiables.

Nota:

En cuanto a los cabezales intercambiables adecuados, ver n.º 264826 – 264827.

Descripción técnica

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cuerpo de base barra de mandrinar