

Portaherramientas forma B5 radial derecha, largo, Ø del mango d1: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	319070 40
GTIN	4045197955012
Clase de artículo	32V

Descripción

Ejecución:

- · Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- · Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- · Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Forma: B

h₁: 25 mm

h₂: 34 mm

b₁: 118 mm

b₂: 75,5 mm

h₅: 48 mm

h₆: 32,5 mm

Descripción técnica

h_2	34 mm
	44 mm

b_2	75,5 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
h ₁	25 mm
Ø del mango d₁	40 mm
h ₆	32,5 mm
b ₁	118 mm
I_1	22 mm
h₅	48 mm
Forma	В
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

Accesorios

Llave de montaje para tobera de bola Tamaño 10 319003 10