

**Portaherramientas forma B6 radial izquierda, largo, Ø del mango d1: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	319080 40
GTIN	4045197955036
Clase de artículo	32V

Descripción**Ejecución:**

- Templado por cementación HRC 58 ± 2.
- Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
- Con toberas pulverizadoras esféricas.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Descripción técnica

h_2	34 mm
h_5	48 mm
Código de colores mango VDI	VDI 40
b_1	118 mm
h_1	25 mm
l_1	22 mm

h_6	32,5 mm
b_2	75,5 mm
l_2	44 mm
Ø del mango d_1	40 mm
Forma	B
Tipo de producto	Portaherramientas VDI

Accesorios

Llave de montaje para tobera de bola Tamaño 10	319003 10
--	-----------