



## Escuadra lisa de aluminio anodizado Precisión 1, Longitud de los lados: 250X165mm



### Datos de pedido

Número de pedido	451050 250X165
GTIN	4067263125907
Clase de artículo	42F

### Descripción

#### Ejecución:

Ángulo fabricado en aluminio endurecido (HRC 63). Resistente a la corrosión. Antimagnético. Superficie antideslumbrante resistente a los arañazos, anodizado negro. Superficie de prueba con acabado fino. Escala grabada por láser de fácil lectura.

### Descripción técnica

Longitud brazo largo	250 mm
Longitud brazo corto	165 mm
Sección transversal de los lados	35 × 7 mm
Perpendicularidad	0,023 mm
Longitud de los lados	250×165 mm
Calibración	F1
Norma	Norma de fábrica

Precisión	1
Material	Aluminio
Todas las piezas	templado
Superficies de comprobación	fresado
Tipo de producto	Escuadra lisa

## Servicios

Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750
CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima delos lados 300 mm	025000 300