



Escuadra lisa de aluminio anodizado Precisión 1, Longitud de los lados: 300X200mm



Datos de pedido

Número de pedido	451050 300X200
GTIN	4067263125914
Clase de artículo	42F

Descripción

Ejecución:

Ángulo fabricado en aluminio endurecido (HRC 63). Resistente a la corrosión. Antimagnético. Superficie antideslumbrante resistente a los arañazos, anodizado negro. Superficie de prueba con acabado fino. Escala grabada por láser de fácil lectura.

Descripción técnica

Sección transversal de los lados	40 × 8 mm
Longitud brazo largo	300 mm
Longitud brazo corto	200 mm
Longitud de los lados	300×200 mm
Perpendicularidad	0,025 mm
Calibración	F1
Norma	Norma de fábrica

Precisión	1
Material	Aluminio
Todas las piezas	templado
Superficies de comprobación	fresado
Tipo de producto	Escuadra lisa

Servicios

Calibración DAkkSEscuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750
CalibraciónEscuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima delos lados 300 mm	025000 300