



## Escuadra con sombrero de aluminio anodizado Precisión 1, Longitud de los lados: 75X50mm



### Datos de pedido

Número de pedido	451060 75X50
GTIN	4067263125938
Clase de artículo	42F

### Descripción

#### Ejecución:

Ángulo fabricado en aluminio endurecido (HRC 63). Resistente a la corrosión. Antimagnético. Superficie antideslumbrante resistente a los arañazos, anodizado negro. Superficie de prueba con acabado fino. Escala grabada por láser de fácil lectura.

### Descripción técnica

Longitud brazo largo	75 mm
Longitud de los lados	75x50 mm
Longitud brazo corto	50 mm
Sección transversal de los lados	15x4 mm
Perpendicularidad	0,014 mm
Calibración	F1
Norma	Norma de fábrica

Precisión	1
Material	Aluminio
Todas las piezas	templado
Superficies de comprobación	fresado
Tipo de producto	Escuadra con sombrero

## Servicios

Calibración Escuadra lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de los lados 100 mm	025000 100
Calibración DAkkS Escuadra de precisión lisa, con sombrero y de precisión Longitud máxima de apoyo 750 mm	025010 750