

**Alicates pelacables, Longitud total: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	728739 160
GTIN	4045197955425
Clase de artículo	72B

Descripción**Ejecución:**

Mordazas acodadas con corte en forma de V (hasta un \varnothing exterior de 5 mm como máximo).
Articulación empotrada con paso sin holgura y muelle de apertura. Con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal.

Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.

Descripción técnica

Longitud total	160 mm
Forma de los fillos	Prisma de fillos
Mango	revestidos de plástico
Material	Acero especial para herramientas
Superficie	pulido
con muelle de apertura	sí
con tornillo de regulación para ajustar la sección transversal	sí
Tipo de producto	Alicate cortante

