



Pie de rey, Capacidad de medición: 500 mm



Datos de pedido

Número de pedido	415195 500
GTIN	4045197956637
Clase de artículo	42A

Descripción

Ejecución:

Nonio antideslumbrante, cromado mate. Superficies de medición templadas y rectificadas. **Patas largas para medición de piezas de trabajo grandes y Ø de pieza amplios.** Con tornillo de sujeción. Extremos de patas redondeados y escalonados para mediciones interiores.

Todas las piezas: templado

Norma: DIN 862

Lectura conmutable: mm / pulgadas

Calibración: A1

Lectura: 0,05 mm

División: 1/20 mm

Límite de error: 0,07 mm

Longitud del pico: 150 mm

Ø parte de medición interior: 20 mm

Peso: 1,1 kg

Descripción técnica

Longitud del pico	150 mm
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Límite de error	0,07 mm
Peso	1,1 kg
Lectura	0,05 mm
Capacidad de medición	0 - 500 mm

División	1/20 mm
Ø parte de medición interior	20 mm
Calibración	A1
Norma	DIN 862
Graduación nonio mm/pulgadas	sí
Técnica de medición	analógico
Material	Acero fino, INOX
Todas las piezas	templado
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	011030 500
Calibración DAkkS Pies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 500 mm	011050 500
Marcación Rotulación por láser Tipo	018940