

**Sargento monomanual convertible, Abertura de sujeción: 650mm****Datos de pedido**

Número de pedido	860280 650
GTIN	4008158028552
Clase de artículo	83K

Descripción**Ejecución:**

Guía de acero estirado, pavonado. Brazo deslizante, brazo fijo, carcasa y palanca de bombeo de poliamida reforzada por fibra de vidrio (a prueba de rotura). Superficies de apriete grandes y planas permiten la sujeción en torno a la guía. **Botón giratorio** práctico para el **cambio** rápido de apriete a separación. Con palanca de desbloqueo para el ajuste rápido.

Aplicación:

De uso universal, manejo cómodo con una mano para una presión de sujeción baja (de hasta 1200 N). **Apriete y separación con conmutación rápida.**

Descripción técnica

Anchura de separación	75 - 685 mm
Abertura de sujeción	650 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento	20x5 mm
Alcance del brazo	85 mm
Fuerza de apriete máxima	1200 Nm

Tipo de producto

Sargento