



## Sargento monomanual convertible, Abertura de sujeción: 300mm



### Datos de pedido

Número de pedido	860280 300
GTIN	4008158028538
Clase de artículo	83K

### Descripción

#### Ejecución:

Guía de acero estirado, pavonado. Brazo deslizante, brazo fijo, carcasa y palanca de bombeo de poliamida reforzada por fibra de vidrio (a prueba de rotura). Superficies de apriete grandes y planas permiten la sujeción en torno a la guía. **Botón giratorio** práctico para el **cambio** rápido de apriete a separación. Con palanca de desbloqueo para el ajuste rápido.

#### Aplicación:

De uso universal, manejo cómodo con una mano para una presión de sujeción baja (de hasta 1200 N). **Apriete y separación con conmutación rápida.**

### Descripción técnica

Sección transversal de la guía de deslizamiento	20 × 5 mm
Abertura de sujeción	300 mm
Alcance del brazo	85 mm
Anchura de separación	75 - 380 mm
Fuerza de apriete máxima	1200 Nm

Tipo de producto

Sargento