



Sargento de tornillo de fundición maleable, Abertura de sujeción: 300mm



Datos de pedido

Número de pedido	860000 300
GTIN	4008158008868
Clase de artículo	83J

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.

Brazo de sujeción móvil **con seguro contra deslizamiento**, que impide el aflojamiento imprevisto del sargento de tornillo una vez apretado. Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160. Con cubierta protectora de plástico en la superficie de presión.

Fuerza de sujeción de hasta 6000 N.

Norma:

DIN 5117

Pieza de repuesto:

Cubierta protectora n.º 860115.

Descripción técnica

Sección transversal de la guía de deslizamiento	32 × 10 mm
---	------------

Alcance del brazo	140 mm
Abertura de sujeción	300 mm
Tipo de producto	Sargento

Accesorios

Par de piezas sujeción superpuestas Vario	862950
Surtido de caperuzas de presión 8 piezas Ø placa de presión 37 mm	860115 37