

**Garant****Sargento de tornillo de fundición maleable, Abertura de sujeción: 160mm****Datos de pedido**

Número de pedido	860050 160
GTIN	4045197559623
Clase de artículo	81D

**Descripción****Ejecución:**

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, guía de deslizamiento perfilada, prismática, resistente, estriada, electrogalvanizada. Husillo de acero de funcionamiento suave, pavonado con rosca trapezoidal y placa de compresión móvil. Regulación de apriete rápida, sujeción segura.

Brazo de sujeción móvil **con seguro contra deslizamiento**, que impide el aflojamiento imprevisto del sargento de tornillo una vez apretado. Placa de presión móvil, cambio sin necesidad de herramientas, a partir de tamaño 160.

La placa de compresión móvil con **seguro de husillo integrado evita el aflojamiento** del husillo en caso de vibraciones. Transmisión de fuerza máxima gracias al **mango rígido** con superficie de Haptoprene de agarre firme y núcleo de PP tenaz al impacto. Estructura superficial antideslizante, incluso para manos húmedas o aceitosas. Con cubierta protectora de plástico en la superficie de presión.

**Norma:****DIN 5117****Pieza de repuesto:**

Cubierta protectora n.º 860051.

**Descripción técnica**

Abertura de sujeción	160 mm
Sección transversal de la guía de deslizamiento	25 × 6 mm
Alcance del brazo	80 mm
Tipo de producto	Sargento

---

## Accesorios

Surtido de caperuzas de presión 12 piezas Tipo 160	860051 160
--	------------