

HEDI

Lámparas para máquinas / puestos de trabajo, Tipo: 9LED-24V



Datos de pedido

Número de pedido	081300 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Clase de artículo	08B

Descripción

Ejecución:

Lámparas de alta calidad y de uso universal para la conexión a 250 V / 50 Hz con interruptor de conexión / desconexión, cable de conexión de goma de 3 m.

Brazo flexible articulado de metal con revestimiento, robusto y largo, para el movimiento libre de la cabeza de la lámpara junto con una alta estabilidad de posicionamiento. Luminaria de máquina 9 LED en versión de 24 V CC.

Norma:

Lámparas de alta calidad y de uso universal para la conexión a 250 V / 50 Hz con interruptor de conexión / desconexión, cable de conexión de goma de 3 m.

· **Brazo flexible articulado de metal con revestimiento, resistente, largo.**

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye bombilla, con **potente imán de sujeción, sargento de tornillo 50 mm y tornillos de fijación** para la fijación en la máquina, en la mesa, en pared o en el techo.

Clase de protección IP: IP 64

Rendimiento lumínico: 9 W

Corriente de alumbrado: 900 lm

Cantidad de LED: 9

Longitud cable de conexión: 3 m

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 64
Suministro de energía	alimentado en la red
Color luz	6.400 K
Corriente de alumbrado	900 lm
Cantidad de LED	9
Bombilla	LED
Longitud cable de conexión	3 m
Rendimiento lumínico	9 W
Tipo de producto	Luminaria para puesto de trabajo