



Enrollador de manguera de seguridad, carcasa de plástico Agua, Ø 9,5 ×13,5 mm, Tipo: 14S



Datos de pedido

Número de pedido	080073 14S
GTIN	7391390327505
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Enrollador de manguera de seguridad con arrollamiento guiado y recogida controlada con fuerza.

Carcasa de plástico cerrada y altamente resistente a la rotura, para el uso en ámbitos donde haya suciedad y polvo. Construcción compacta y montaje sencillo en la pared o en el techo con **intervalo de giro de 180°**. **Manguera de PU** ideal para índices de caudal elevados con una resistencia a la abrasión elevada y conexiones neumáticas de acero.

Enrollador de manguera de agua, adecuado para entornos húmedos y mojados, ideal para aplicaciones de lavado, unidades de llenado de líquidos y zonas de lavado. Manguera de PU de color verde para una mejor diferenciación.

Nota:

Acoplamiento de agua, ver n.º 080149 tam. 1/2.

Descripción técnica

Color tubo flexible	verde
Longitud utilizable de la manguera	14 m
Presión de servicio máx.	9 bar

Material carcasa	Plástico
Color carcasa	azul
Material tubo flexible	Poliuretano
Sistema automático de enrollado SCS	sí
Ø interior manguera	9,5 mm
Conexión salida	3/8 pul
Ø exterior manguera	13,5 mm
Conexión entrada	3/8 pul
Carcasa altura	409 mm
Carcasa anchura	490 mm
Carcasa profundidad	190 mm
adecuado para	Líquidos
Atributo del nombre de producto	Ø 9,5 × 13,5 mm
Tipo de producto	Enrollador de manguera

Accesorios

Acoplamiento de seguridad con rosca exterior, aluminio Rosca exterior conexión 1/2 pul	080153 1/2
Acoplamiento de cierre rápido monomanual universal para tuberías de agua Rosca interior conexión 1/2 pul	080149 1/2