



Sargento de tornillo para sujeción en profundidad, Alcance del brazo / Abertura de sujeción: 400/400mm



Datos de pedido

Número de pedido	860300 400/400
GTIN	4008158012506
Clase de artículo	83J

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, para grandes profundidades de sujeción; guía estable de perfil total, estriada. Husillo de acero de marcha suave con rosca trapecial y placa de presión móvil. Regulación rápida, sujeción segura. Muletilla para una gran fuerza de apriete con poco esfuerzo. Fuerza de sujeción de hasta 7000 N.

Descripción técnica

Peso	6,6 kg
Sección transversal de la guía de deslizamiento	45 × 12 mm
Alcance del brazo	400 mm
Abertura de sujeción	400 mm
Tipo de producto	Sargento

