

STABILA **Nivel de burbuja de metal ligero con imán, Longitud: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	467220 1000
GTIN	4005069191801
Clase de artículo	46M

**Descripción****Ejecución:**

Cuerpo en perfil rectangular. Burbujas de vidrio acrílico irrompibles. Aleación de metal ligero especial resistente a la corrosión.

Perfil rectangular nervado con dos superficies de medición. Los tapones de goma evitan un deslizamiento al trazar. Con **imanes fuertes**.

**Descripción técnica**

Orificio de agarre	no
Límite de error en la medición por encima de la cabeza	0,75 mm/m
Longitud	1000 mm
Número niveles de burbuja verticales	1
Número niveles de burbuja horizontales	1
Límite de error en posición normal	0,5 mm/m
Imán	Imán permanente
Material carcasa	Aleación de metales ligeros
Tipo de producto	Nivel de burbuja