

**Garant****Asiento para prolongación de macho para roscar, HSK-A 63, Ød: 12 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	338464 12
GTIN	4045197963918
Clase de artículo	31M

**Descripción****Ejecución:**

Templado y repasado en el torno fuertemente.

**Ventaja:**

Cambio rápido y con exactitud de repetición de las prolongaciones de macho para roscar mediante acoplamiento de cambio rápido.

**Aplicación:**

Para la adaptación directa de la prolongación de macho para roscar a la máquina.

**Idóneo para :**

Prolongación de macho para roscar 338460 tam. 2-10.

Refrigeración interior: sí

Longitud de voladizo medida A: 70 mm

Ø D<sub>1</sub>: 22 mm

Ø D<sub>2</sub>: 48 mm

**Descripción técnica**

Ø D <sub>1</sub>	22 mm
Ø D <sub>2</sub>	48 mm
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Adaptador	HSK-A 63

Refrigeración interior

sí

Tipo de producto

Accesorios para  
mandriles de tallar roscas