

**Plaquita de corte KOMET Unisix®, BK7935, Denominación tipo W28: 10-010****Datos de pedido**

Número de pedido	216910 10-010
GTIN	2050002046696
Clase de artículo	24T

**Descripción****Idóneo para :**

Avellanador de plaquita de corte reversible n.º 216660.

Código ISO plaquita de corte: WOEX 030204

Radio angular: 0,4 mm

**Descripción técnica**

Tipo	W28
Código ISO plaquita de corte	WOEX 030204
Radio angular	0,4 mm
Denominación	10-010
Número de cambios/cortes	3
Clase	BK7935
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	30 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		