

Garant

Soporte de tope de perfil para insertos de corte cuadrados Ø DS 32 mm, a partir de cuadrado: 8mm



Datos de pedido

Número de pedido	290334 8
GTIN	4045197965417
Clase de artículo	29K

Descripción

Nota:

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

Descripción técnica

Desplazamiento central L ₃	4 mm
Tornillo	290399 1
Longitud útil L ₁	30 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	8 mm
adecuado para cuadrado	8 - 10 mm
Ø de mango	32 mm
Soporte para plaquitas Ø D ₁	8 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L _s	100 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

