

Garant
Soporte de tope de perfil para insertos de corte hexagonal Ø DS 32 mm, a partir de hexagonal: 17mm

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 290344 17 |
| GTIN | 4045197965677 |
| Clase de artículo | 29K |

Descripción
Nota:

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

Descripción técnica

| | |
|--|--|
| Ø perforación previa mínima D_{\min} | 16 mm |
| Tornillo | 290399 2 |
| Desplazamiento central L_3 | 8,5 mm |
| Longitud útil L_1 | 56 mm |
| adecuado para hexágono | 17 - 28 mm |
| Ø de mango | 32 mm |
| Soporte para plaquitas Ø D_1 | 15 mm |
| Refrigeración interior | sí |
| Longitud del mango L_5 | 100 mm |
| Mango | Mango combinado |
| Tipo de producto | Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles |

