

**Garant****Soporte de tope de perfil para insertos de corte hexagonal Ø DS 20 mm, a partir de hexagonal: 17mm****Datos de pedido**

Número de pedido	290340 17
GTIN	4045197965578
Clase de artículo	29K

**Descripción****Nota:**

- En centros de mecanizado, para comprobar la orientación del husillo, utilice la ayuda de orientación n.º 290397 y un reloj comparador.
- En tornos sin eje Y, utilizar el casquillo excéntrico n.º 290391– 290393 para el ajuste exacto de la coordenada Y.

**Descripción técnica**

Tornillo	290399 2
Longitud útil L <sub>1</sub>	56 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	8,5 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	16 mm
adecuado para hexágono	17 - 28 mm
Ø de mango	20 mm
Soporte para plaquitas Ø D <sub>1</sub>	15 mm
Refrigeración interior	sí
Longitud del mango L <sub>s</sub>	50 mm
Mango	Mango combinado
Tipo de producto	Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

